品番: EA440CL-1

品名: 60-135mm レベル調整バンド (VU管用)



販売価格	620円(税抜)/682円(税込)				
カタログ価 格	620円(税抜)/682円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 13:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1171ページ				









仕様

 -						
メーカー	アカギ	型番	A16995-0019			
用途	押込みタイプのVU管用排水管レベル 調整バンド	径称	50A (135)			
スライド範囲	60~135mm	適合管外径	60mm			
全幅	138mm	パイプ下面高さ	30mm			
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板			
排水管(VU管)のレベル調整用						
パイプを押し込むだけの簡単施工						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.