


品番：EA440CL-3

品名：75-150mm レベル調整バンド (VU管用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 700円(税抜) / 770円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 700円(税抜) / 770円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/26 04:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                 |                         |         |             |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー            | アカギ                     | 型番      | A16995-0038 |
| 用途              | 押し込みタイプのVU管用排水管レベル調整バンド | 径称      | 75A (150)   |
| スライド範囲          | 75~150mm                | 適合管外径   | 89mm        |
| 全幅              | 168mm                   | パイプ下面高さ | 32mm        |
| 耐荷重             | 120kg                   | 材質      | 高耐食溶融メッキ鋼板  |
| 排水管(VU管)のレベル調整用 |                         |         |             |
| パイプを押し込むだけの簡単施工 |                         |         |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.