

品番：EA440CL-43

品名：140-275mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



品番	EA440CL-43
品名	140-275mm レベル調整バンド (VP管用)
メーカー	アカギ
型番	A16995-0108
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド
径称	40A(275)
適合管外径	48mm
パイプ下面高さ	115mm
材質	高耐食溶融メッキ鋼板
耐荷重	120kg
全幅	138mm
スライド範囲	140~275mm

仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0108
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド	径称	40A(275)
スライド範囲	140~275mm	適合管外径	48mm
全幅	138mm	パイプ下面高さ	115mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-4
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

