


品番：EA440CL-43

品名：140-275mm レベル調整バンド (VP管用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/04 08:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0108 |
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 40A(275) |
| スライド範囲 | 140~275mm | 適合管外径 | 48mm |
| 全幅 | 138mm | パイプ下面高さ | 115mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA440CL-4 コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

