



品番 : EA440CL-47

品名 : 53-128mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜) / 721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0146
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド	径称	65A(130)
スライド範囲	53~128mm	適合管外径	76mm
全幅	154mm	パイプ下面高さ	15mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品

	品番 EA440CL-3 コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

