

品番：EA440CL-49

品名：147-282mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



品番	EA440CL-49
品名	147-282mm レベル調整バンド (VP管用)
メーカー	アカギ
型番	A16995-0170
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド
スライド範囲	147~282mm
適合管外径	76mm
全幅	154mm
パイプ下面高さ	109mm
耐荷重	120kg
材質	高耐食溶融メッキ鋼板

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0170
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド	径称	65A(280)
スライド範囲	147~282mm	適合管外径	76mm
全幅	154mm	パイプ下面高さ	109mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

#### 代替品



品番 EA440CL-4  
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

