

品番 : EA440CL-50

品名 : 62-137mm レベル調整バンド (VP管用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 700円(税抜) / 770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 700円(税抜) / 770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/04 08:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0184 |
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 75A(135) |
| スライド範囲 | 62~137mm | 適合管外径 | 89mm |
| 全幅 | 168mm | パイプ下面高さ | 18mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-5
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

