

品番 : EA440CL-53

品名 : 70-145mm レベル調整バンド (VP管用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 735円(税抜) / 809円(税込) | | |
| カタログ価格 | 735円(税抜) / 809円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/04 08:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0343 |
| 用途 | 押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド | 径称 | 100A(145) |
| スライド範囲 | 70~145mm | 適合管外径 | 114mm |
| 全幅 | 192mm | パイプ下面高さ | 13mm |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 |

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

代替品



品番 EA440CL-5
コメント VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

