品番: EA440CL-54

品名: 140-215mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,200円(税抜)/1,320円(税込)					
カタログ価格	1,200円(税抜)/1,320円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/25 13:30現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1171ページ					







## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0358		
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベ ル調整バンド	径称	100A(215)		
スライド範囲	140~215mm	適合管外径	114mm		
全幅	192mm	パイプ下面高さ	83mm		
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板		
サイベルの一で、「国動田					

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

## 代替品



**品番** EA440CL-5

コメント VU管用、サイズ,スライド範囲等の違い

## 株式会社エスコ