

品番：**EA440CL-55**

品名：160-300mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	1,810円 (税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



仕様	型番	径称	適合管外径	パイプ下面高さ	材質
用途	メーカー	全幅	スライド範囲	耐荷重	

仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0362	
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド	径称	100A(300)	
スライド範囲	160~300mm	適合管外径	114mm	
全幅	192mm	パイプ下面高さ	105mm	
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板	
排水管(VP管)のレベル調整用				
パイプを押し込むだけの簡単施工				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.