


品番：EA440CN-40

品名：40A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,190円(税抜)／1,309円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,190円(税抜)／1,309円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 23:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1172ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|-------|----------------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10636-0180 |
| 用途 | 冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド | 径称 | 40A |
| 呼び径 | 1・1/2 | 適合管外径 | 48.6mm |
| サイズ | D:26mm | 吊ボルト径 | W3/8 |
| 保温厚 | 20mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン |

結露防止、熱損失防止に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.