品番: EA440CP-180

品名:80A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)



| 販売価格 | 2,090円 (税抜)/ 2,299円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 2,090円(税抜)/2,299円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/25 03:48現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1173ページ | | | | |



仕様

| メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0324 | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------------------------|--|--|
| 用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 80A | | |
| 呼び径 | 3 | 適合管外径 | 89.1mm | | |
| ねじ径 | M10 | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタ ンフォーム | | |
| 保温厚 | 25mm | | | | |
| 結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.