


品番：EA440CP-25

品名：25A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1129ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10638-0095
用途	冷温水置式配管断熱用のUバンド	径称	25A
呼び径	1	適合管外径	34.0mm
ねじ径	M10	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚	20mm		
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.