

品番：EA440CP-25

品名：25A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/07 13:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|-------|--------------------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10638-0095 |
| 用途 | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称 | 25A |
| 呼び径 | 1 | 適合管外径 | 34.0mm |
| ねじ径 | M10 | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム |
| 保温厚 | 20mm | | |

結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.