

品番：EA440CP-825

品名：125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚50t)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,090円(税抜) / 5,599円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/07 10:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                        |                          |     |             |
|------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| メーカー                   | アカギ                      | 型番  | A10638-0432 |
| 用途                     | 冷温水置式配管断熱用のUバンド          | 径称  | 125A        |
| 適合管外径                  | 139.8mm                  | ねじ径 | W1/2"       |
| 材質                     | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム | 保温厚 | 50mm        |
| 結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として  |                          |     |             |
| 125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。 |                          |     |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.