

品番：EA440DW-24

品名：1000x1000x2.0mm アクリル板 (グレースモーク)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,150円(税抜) / 8,965円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,150円(税抜) / 8,965円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/02 11:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1413ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |   |     |             |
|--|---|-----|-------------|
| 色  | グレースモーク                                     | サイズ | 1000×1000mm |
| 厚み   | 2mm   |     |             |
| 艶有り  |   |     |             |
| 押出板仕様  | 溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 |     |             |
| 加工性の優れた熱可塑性プラスチックです。<br>簡単な工具や装置で、切断・穴あけ等の機械加工・成形加工・装置加工ができます。 |   |     |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.