

品番 : EA440DX-122

品名 : 300x450x2.0mm PET-G板(白/5枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,080円(税抜) / 7,788円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 10:28現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1412ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----|---------|-----------------|
| 熱変形温度 | 73℃ | サイズ(mm) | 300×450 |
| 厚み(mm) | 2.0 | カラー | 白 |
| 入数 | 5 | 材質 | ペットエース(PET-G樹脂) |

透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。

リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。

※脱エンビプラスチック素材です。

強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.