

品番 : EA440DX-126

品名 : 450x600x1.0mm PET-G板(白/5枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,360円(税抜) / 8,096円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,360円(税抜) / 8,096円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 11:59現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1412ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|--------|-----|
| サイズ(mm) | 450×600 | 厚み(mm) | 1.0 |
| カラー | 白 | 入数 | 5 |
| 材質 | ペットエース(PET-G樹脂) | 熱変形温度 | 73℃ |

透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。

リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。

※脱エンビプラスチック素材です。

強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.