

品番 : EA440YA-0.1

品名 : 20x 20x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 255円(税抜) / 281円(税込) | | |
| カタログ価格 | 255円(税抜) / 281円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 06:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | | | |




| 品番 | 幅 | 溝深さ | 厚み | 板厚公差 |
|-------------|------|------|-------|----------|
| EA440YA-0.1 | 20mm | 10mm | 0.1mm | ±0.008mm |
| EA440YA-0.2 | 20mm | 10mm | 0.2mm | ±0.008mm |
| EA440YA-0.3 | 20mm | 10mm | 0.3mm | ±0.008mm |
| EA440YA-0.4 | 20mm | 10mm | 0.4mm | ±0.008mm |
| EA440YA-0.5 | 20mm | 10mm | 0.5mm | ±0.008mm |



仕様

| | | | |
|----------|---------------|------|-------------|
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MS020020010 |
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 20mm |
| 溝幅 | 9mm | 溝深さ | 10mm |
| 厚み | 0.1mm | 板厚公差 | ±0.008mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |
| モーターベース用 | | | |
| RoHS適合品 | | | |

代替品

| | | |
|--|------|------------|
|  | 品番 | EA440YG-2 |
| | コメント | 同じ商品:10枚入り |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.