

品番 : EA440YA-0.2

品名 : 20x 20x0.2 mm ベース用シム(ステンス製)



販売価格	275円(税抜) / 303円(税込)		
カタログ価格	275円(税抜) / 303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			




品番	幅	溝深さ	厚み	材質
EA440YA-0.2	20mm	10mm	0.2mm	ステンレス
EA440YA-0.3	20mm	10mm	0.3mm	ステンレス
EA440YA-0.4	20mm	10mm	0.4mm	ステンレス
EA440YA-0.5	20mm	10mm	0.5mm	ステンレス
EA440YA-0.6	20mm	10mm	0.6mm	ステンレス
EA440YA-0.7	20mm	10mm	0.7mm	ステンレス
EA440YA-0.8	20mm	10mm	0.8mm	ステンレス
EA440YA-0.9	20mm	10mm	0.9mm	ステンレス
EA440YA-1.0	20mm	10mm	1.0mm	ステンレス



### 仕様

メーカー	岩田製作所	型番	MS020020020
用途	モーターベースの隙間調整	幅	20mm
溝幅	9mm	溝深さ	10mm
厚み	0.2mm	板厚公差	±0.01mm
材質	ステンレス(SUS304)		
モーターベース用			
RoHS適合品			

### 代替品

	品番	EA440YG-3
	コメント	同じ商品:10枚入り

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.