

品番 : EA440YE-0.1

品名 : 53x 53x0.1 mm ベース用シム(ステンス製)



販売価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
カタログ価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 14:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			




品番	幅	溝深さ	厚み	板厚公差
EA440YE-0.1	53	27	0.1	±0.008
EA440YG-0.2	53	27	0.2	±0.008
EA440YG-0.3	53	27	0.3	±0.008
EA440YG-0.4	53	27	0.4	±0.008
EA440YG-0.5	53	27	0.5	±0.008
EA440YG-0.6	53	27	0.6	±0.008
EA440YG-0.7	53	27	0.7	±0.008
EA440YG-0.8	53	27	0.8	±0.008
EA440YG-0.9	53	27	0.9	±0.008
EA440YG-1.0	53	27	1.0	±0.008



仕様

メーカー	岩田製作所	型番	MS053053010
用途	モーターベースの隙間調整	幅	53mm
溝幅	14mm	溝深さ	27mm
厚み	0.1mm	板厚公差	±0.008mm
材質	ステンレス(SUS304)		
モーターベース用			
RoHS適合品			

代替品

	品番	EA440YG-42
	コメント	同じ商品:10枚入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.