

品番：EA441LA-35

品名：35x300mm MCナイロン丸棒



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/26 10:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1407ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|--|
| 材質 | MCナイロン(MC901) | 外径 | 35mm |
| 全長 | 300mm | 公差 | 外径:+0.1~+1.0mm、 全長:+0.1~+15.0mm |
| 重量 | 0.36kg | 色 | 青 |
| 連続使用温度 | 高温:120℃、 低温:-40℃ | 耐薬品性 | 油:○、 酸:×、アルカリ:○~△、 有機溶剤:○ |
| 食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) | 耐スチーム性 | × |
| 非吸水性 | △ | 引張り強度 | 常温時:980kgf/cm ² 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm ² (120℃) |
| 耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引き磨耗) | 過酷な使用条件でW、Aとも優 | すべり特性 | 良 |
| 耐衝撃性 | 良 | | |

※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。

代替品



品番 EA441NA-35

コメント 35x500mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.