品番: EA441NC-7D

品名: 600x 600x 7mm MCナイロン板



販売価格	28,300円(税抜)/31,130円(税込)					
カタログ価 格	28,300円(税抜)/31,130円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 15:07現在)					
商品入数	1	販売単位	枚			
カタログページ	1463ページ					



仕様

材質	MCナイロン(MC901)	色	青
サイズ	600×600mm	厚み	7mm
重量	2900g	連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃
耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	Δ
引張り強度	常温時:980kgf/c㎡、 高温連続使用温度時:400kgf/c㎡ (120℃)	耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

*

- 〇:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
- △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
- ×:使用できない。

株式会社エスコ