

品番：EA441SN-40

品名：φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,290円(税抜) / 4,719円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,290円(税抜) / 4,719円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/23 22:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1407ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |                 |     |         |
|---|-----------------|-----|---------|
| メーカー                                    | 三ツ星ベルト          | 商品名 | CN-NB丸棒 |
| 材質                                      | キャストナイロン(CN-NB) | 径   | 40mm    |
| 全長                                      | 300mm           | 色   | ブルー     |
| 機械的強度、耐熱性、クリープ特性に優れたエンジニアリングプラスチック      |                 |     |         |
| 主原料のモノマーを金型内で重合・成型することでナイロンの特性を向上させています |                 |     |         |
| 【主な特徴】                                  |                 |     |         |
| ●機械的強度がナイロン6よりも優れています                   |                 |     |         |
| ●高荷重下での撓動特性を有しています                      |                 |     |         |
| ●連続使用温度120℃                             |                 |     |         |
| ●軽量で切削加工性が良好                            |                 |     |         |
| RoHS指令適合品                               |                 |     |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.