


品番 : EA455A-6

品名 : $\phi 25$ ドレントラップ[°] (業務用エアコン・冷凍冷蔵機用)



販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



逆止弁と封水トラップのW効果で悪臭・虫の侵入をシャットアウト!



仕様

メーカー	ユーシー産業	型番	CVT-25
用途	業務用エアコン・冷凍冷蔵機器用ドレン横引き逆止弁	適合塩ビ呼び径	$\phi 25$ mm
許容静圧	-250Pa～0Pa	全長	109mm
サイズ	109×42×66(H)mm	材質	本体:PVC ふた:PE 弁:PP

逆止弁と封水トラップの二重構造により、高い防臭効果が得られます

点検口の近くにも設置しやすい横引きタイプ

本体が透明のため、内部の確認が容易

フタが取り外せて、点検・清掃が容易に行えます

臭気逆流防止効果: 約93%以上 (※メーカー基準)

代替品

	品番 EA455BC-0
	コメント 仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.