




品番：EA455A-7

品名：φ40ドレトラップ°(業務用エアコン・冷凍冷蔵機用)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



逆止弁と封水トラップのW効果で悪臭・虫の侵入をシャットアウト!

仕様

メーカー	ユージー産業	型番	CVT-40
用途	業務用エアコン・冷凍冷蔵機器用ドレン横引き逆止弁	適合塩ビ呼び径	φ40mm
許容静圧	-400Pa~0Pa	全長	148mm
サイズ	148×60×94(H)mm	材質	本体:PVC ふた:PE 弁:PP

逆止弁と封水トラップの二重構造により、高い防臭効果が得られます。

点検口の近くにも設置しやすい横引きタイプ

本体が透明のため、内部の確認が容易です。

フタが取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。

臭気逆流防止効果:約98%以上(※メーカー基準)

代替品

品番	EA455BC-1
コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.