品番: EA455BC-1

品名: 40A·50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用



販売価格	<b>11,800円</b> (税抜)/12,980円(税込)				
カタログ価 格	11,800円(税抜)/12,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 06:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0037ページ				















多様な環境に設置可能! 縦引き・横引き兼用ドレン排水トラップ

## 仕様

用途	・エアコン(室内機)のドレン ・空気調和機のドレン ・冷蔵庫/冷凍庫の排水 ・電気温水器の排水など	適合パイプ	VP-40·50 (40はアダプタ使用)
本体配管挿入部内径	φ 60mm	アダプター内径	φ 48mm
全長	138mm	耐熱温度	100℃
材質	PET樹脂	付属アダプタ	VP40用(2個)

縦引·横引兼用

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも臭気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水を行います。

スムーズに排水しながら排水配管からの空気侵入をシャットアウト

クリアボディで楽に点検することができます。

本体を設置したまま弁の点検・清掃・交換が可能

スライムが溜まりにくいV型弁

機内静圧-1500Paまで対応

耐薬品性、耐候性、耐腐食性ガス(アンモニアガス)

## 屋外設置可能

※溶剤・鉱物油などは流さないでください。また有毒ガスが発生する場所では使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.