品番: EA462A-10

品名: 25mm ホースカップリング(真鍮製)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)				
カタログ価 格	1,120円(税抜)/1,232円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>50</b> (2025/12/14 05:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1112ページ				





## 仕様

適用流体	水	使用温度範囲	95℃まで
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	25mm
全長	58mm	直径	53.5mm
タケノコ長	36mm	タケノコ内径	21.5mm
爪の間隔	40mm	材質	本体: 真鍮 シール材: EPDM
重量	125g		

EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.