

品番：EA462A-10

品名：1" (25mm) ホースカップリング(真鍮製)



販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2024/11/01 07:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



品番	呼び寸法	呼び寸法	呼び寸法	呼び寸法
EA462A-10	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)
EA462B-4	1/2" (12.5mm)	1/2" (12.5mm)	1/2" (12.5mm)	1/2" (12.5mm)
EA462B-6	3/4" (19mm)	3/4" (19mm)	3/4" (19mm)	3/4" (19mm)
EA462B-8	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)
EA462B-10	1 1/4" (31.5mm)	1 1/4" (31.5mm)	1 1/4" (31.5mm)	1 1/4" (31.5mm)
EA462B-12	1 1/2" (38mm)	1 1/2" (38mm)	1 1/2" (38mm)	1 1/2" (38mm)



仕様

適合ホース内径	1" (25mm)	材質	本体:真鍮 シール材:EPDM
耐圧	2.5MPa	用途	水
サイズ	L:58mm、B:53.5mm、L1:36mm	呼び寸法(mm)	21.5
重量(g)	125	使用温度	95℃まで
クローディスタンス	40mm		

EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。

最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.