


品番：EA462A-10

品名：25mm ホースカップリング(真鍮製)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/06/13 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



仕様

適用流体	水	使用温度範囲	95℃まで
最高使用圧力	2.5MPa	適合ホース内径	25mm
全長	58mm	直径	53.5mm
タケノコ長	36mm	タケノコ内径	21.5mm
爪の間隔	40mm	材質	本体:真鍮 シール材:EPDM
重量	125g		

EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.