

品番：EA462A-6

品名：3/4"(19mm) ホースカップリング(真鍮製)



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2024/11/01 09:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



品番	ホース内径	呼び寸法	材質	重量
EA462A-4	1/2"	12.5	真鍮	58
EA462A-6	3/4"	19	真鍮	102
EA462A-8	1"	25.4	真鍮	158
EA462A-10	1 1/4"	31.8	真鍮	245
EA462A-12	1 1/2"	38.1	真鍮	315



仕様

適合ホース内径	3/4" (19mm)	材質	本体:真鍮 シール材:EPDM
耐圧	2.5MPa	用途	水
サイズ	L:54mm、B:53.5mm、L1:32mm	呼び寸法(mm)	16.5
重量(g)	102	使用温度	95℃まで
クローディスタンス	40mm		

EA462B-4~-12、C-4~-12と適合します。

最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.