品番: EA462BA-12

品名: R1·1/4" 雌ねじプラグ(アルミ製)



| 販売価格 | 1,710円 (税抜)/ 1,881円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 1,710円(税抜)/1,881円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/18 21:45現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1110ページ | | | | |











仕様

| 呼び径 | 32A(1·1/4") | 材質 | アルミダイカスト(ADC12) |
|-------|------------------|---------|-----------------|
| 使用圧力 | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| ねじサイズ | Rc1·1/4" | 締め付けトルク | 130Nm |
| 重量 | 102g | | |

レバーカップリング用メスねじ型アダプター

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取付けて使用するタイプです。

液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.