

品番：EA462BA-6

品名：R 3/4" 雌ねじプラグ(アルミ製)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		




1. ねじ部に潤滑剤を塗布して締め付けます。(潤滑剤を塗布しないままに締めると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



2. 締め付けトルクを規定値に調整します。(締め付けトルクを規定値以上にすると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



3. ねじ部に潤滑剤を塗布して締め付けます。(潤滑剤を塗布しないままに締めると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



仕様

呼び径	20A(3/4")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	Rc3/4"	締め付けトルク	55Nm
重量	48g		

レバーカップリング用メスねじ型アダプター

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取付けて使用するタイプです。

液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.