

品番：EA462BB-20

品名：R 2" 雄ねじプラグ(アルミ製)



販売価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
カタログ価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/06 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



1. ねじ部に潤滑剤を塗布して締め付けます。(潤滑剤を塗布しない状態で締めると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



2. 締め付けトルクを規定値に調整します。(締め付けトルクを規定値以上にすると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



3. ねじ部に潤滑剤を塗布して締め付けます。(潤滑剤を塗布しない状態で締めると、ねじが滑り、締め付けが不十分になります。)



仕様

呼び径	50A(2")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	R2"	締め付けトルク	270Nm
重量	318g		

レバーカップリング用オスねじ型アダプター

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。

液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.