

品番：EA462BB-8

品名：R 1" 雄ねじプラグ(アルミ製)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



1. ねじ部を十分に潤滑し、アダプターをねじ部にしっかりと嵌め込みます。嵌りきらずに締めると、漏れの原因となります。



2. 締め作業は、必ず指定のトルクで行ってください。トルク不足では漏れの原因となります。トルク超過では、ねじ部が破損する可能性があります。



3. 締め作業は、必ず指定のトルクで行ってください。トルク不足では漏れの原因となります。トルク超過では、ねじ部が破損する可能性があります。



仕様

呼び径	25A(1")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	R1"	締め付けトルク	80Nm
重量	113g		

レバーカップリング用オスねじ型アダプター

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。

液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.