品番: EA462BD-24

品名: R2·1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)



販売価格	7,970円(税抜) / 8,767円(税込)				
カタログ価格	7,970円(税抜)/8,767円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 22:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1110ページ				











仕様

呼び径	65A(2·1/2")	材質	アルミニウム鋳物 (AC4C-T6)
使用圧力	−0.1~1.1MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
ねじサイズ	Rc2·1/2"	締め付けトルク	360Nm
重量	559g		

レバーカップリング用メスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.