

品番：EA462BE-14A

品名：1・1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,380円(税抜) / 5,918円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,380円(税抜) / 5,918円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/12 23:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1067ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                  |         |                 |
|-------|------------------|---------|-----------------|
| 呼び径   | 40A(1・1/2")      | 材質      | アルミダイカスト(ADC12) |
| 使用圧力  | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度    | -30~70℃         |
| ねじサイズ | R1・1/2"          | 締め付けトルク | 150Nm           |
| 重量    | 431g             |         |                 |

レバーカップリング用オスねじ型カプラー

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.