

品番：EA462BF-20

品名：2" ホース用カップリング(アルミ製)



販売価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
カタログ価格	5,060円(税抜) / 5,566円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



### 仕様

呼び径	50A(2")	材質	アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力	-0.1~1.8MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
タケノコ径	53mm	全長	159mm
重量	596g		

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー

ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.