

品番：EA462BF-30

品名：3" ホース用カップリング(アルミ製)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		




1. ホースバンドを、アプゾナー・ホースバンド用締め具
で締め、両側面から締めこんでください。



2. ホースバンドを、アプゾナー・ホースバンド用締め具
で締め、両側面から締めこんでください。



3. 両側面に、アプゾナー・ホースバンド用締め具
で締め、両側面から締めこんでください。



仕様

呼び径	80A(3")	材質	アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
使用圧力	-0.1~0.9MPa(常温水)	使用温度	-30~70℃
タケノコ径	79mm	全長	161mm
重量	934g		

レバーカップリング用ホースシャックカプラー

ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。

カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.