


品番：EA462BY-6

品名：15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)



販売価格	5,850円(税抜) / 6,435円(税込)		
カタログ価格	5,850円(税抜) / 6,435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/08 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



仕様

呼び径	15A(1/2")・20A(3/4")	材質	フッ素樹脂(PFA)
内径	18mm	外径	35mm
厚み	5.4mm	使用温度	-20~180℃

Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。

ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。

温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

スチームのラインでの使用に優れています。

表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.