

品番 : EA462CA-10

品名 : 10.0mm ホースカップリング(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,920円(税抜) / 6,512円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,920円(税抜) / 6,512円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/18 17:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1069ページ                      |      |   |



カタログ訂正

25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM (No.56 1157)

### 仕様

|        |        |         |                     |
|--------|--------|---------|---------------------|
| 適用流体   | 薬品     | 使用温度範囲  | -30°C~200°C         |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 10mm                |
| 全長     | 65mm   | 直径      | 63mm                |
| タケノコ長  | 40mm   | タケノコ内径  | 6.5mm               |
| 爪の間隔   | 42mm   | 材質      | 本体:ステンレス<br>シール:FKM |
| 重量     | 125g   |         |                     |

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.