品番: EA462CA-108

品名:G1"雌ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	<b>5,830円</b> (税抜)/ 6,413円(税込)				
カタログ価 格	5,830円(税抜)/6,413円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/16 08:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1112ページ				







カタログ訂正

25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)

## 仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	−30℃~200℃
最高使用圧力	1.6MPa	ねじサイズ	G1"
全長	41.5mm	直径	63mm
内径	20mm	爪の間隔	42mm
重量	160g	材質	本体:ステンレス シール:FKM

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ: EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.