品番: EA462CA-13

品名:13.0mm ホースカップリング(ステンレス製)



販売価格	5,920円 (税抜)/ 6,512円(税込)				
カタログ価 格	5,920円(税抜)/6,512円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/16 08:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1112ページ				





カタログ訂正 25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)

仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	−30℃~200℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	13mm
全長	65mm	直径	63mm
タケノコ長	40mm	タケノコ内径	9mm
爪の間隔	42mm	材質	本体:ステンレス シール:FKM
重量	129g		

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ: EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.