

品番 : EA462CA-206

品名 : G 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜) / 6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/18 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



カタログ訂正

25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM (No.56 1157)

仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	-30°C~200°C
最高使用圧力	1.6MPa	ねじサイズ	G3/4"
全長	41.5mm	直径	63mm
内径	19mm	爪の間隔	42mm
重量	155g	材質	本体:ステンレス シール:FKM

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.