

品番：EA462CA-25

品名：25.0mm ホースカップリング(ステンレス製)



販売価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
カタログ価格	5,920円(税抜) / 6,512円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	-30℃~200℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース内径	25mm
全長	65mm	直径	63mm
タケノコ長	40mm	タケノコ内径	20mm
爪の間隔	42mm	材質	本体:ステンレス シール:FKM
重量	165g		

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.