品番: EA462CB-13B

品名: 13x18mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	<b>7,100円</b> (税抜)/ 7,810円(税込)				
カタログ価 格	7,100円(税抜)/7,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/16 08:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1112ページ				





## 仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	−30°C~200°C
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース(内径×外 径)	13×18mm
ねじ径	27mm	全長	57mm
直径	63mm	内径	11mm
爪の間隔	42mm	重量	175g
材質	本体:ステンレス、真鍮 シール材:FKM		

フェルール継手付き

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ: EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.