

品番 : EA462CB-15

品名 : 15x20mm ホース用カップリング(ステンレス製)



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/18 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



## 仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	-30°C~200°C
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース(内径×外径)	15×20mm
ねじ径	32mm	全長	57mm
直径	63mm	内径	13mm
爪の間隔	42mm	重量	190g
材質	本体:ステンレス、真鍮 シール材:FKM		

フェルール継手付き

タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)

※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.