

品番：EA462CB-19A

品名：19x24mm ホース用カップリング(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,370円(税抜) / 8,107円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1069ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------|
| 適用流体 | 薬品 | 使用温度範囲 | -30℃~200℃ |
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース(内径×外径) | 19×24mm |
| ねじ径 | 32mm | 全長 | 57mm |
| 直径 | 63mm | 内径 | 16mm |
| 爪の間隔 | 42mm | 重量 | 195g |
| 材質 | 本体:ステンレス、真鍮 シール材:FKM | | |
| フェルルール継手付き | | | |
| タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | | | |
| ※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.