

品番 : EA462CD-4

品名 : G 1/2" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)



販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/18 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



カタログ訂正 25/09/30 ●耐圧 誤:2.49MPa 正:4.0MPa (No.56 1157)

仕様

適用流体	水、苛性ソーダ溶液	使用温度範囲	-5℃~100℃
最高使用圧力	4.0MPa	ねじサイズ	G1/2"
全長	30.5mm	直径	53.5mm
内径	14mm	爪の間隔	40mm
重量	82g	材質	本体:クロム鋼 シール:FKM

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.