品番: EA462CD-8

品名:G1"雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)



販売価格	6,350円(税抜)/6,985円(税込)				
カタログ価 格	6,350円(税抜)/6,985円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/14 03:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1113ページ				







カタログ訂正

25/09/30 ●耐圧 誤:2.49MPa 正:4.0MPa (No.56 1157)

仕様

適用流体	水、苛性ソーダ溶液	使用温度範囲	−5℃~100℃
最高使用圧力	4.0MPa	ねじサイズ	G1"
全長	32.5mm	直径	53.5mm
内径	23mm	爪の間隔	40mm
重量	100g	材質	本体:クロム鋼 シール:FKM

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.